



Prise RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - Tech - 1 module

REF. NT4279C6F

LIVING LIGHT

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une prise RJ45 à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Prise informatique/téléphone RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation

Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T568 A et T568 B avec codes couleurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------|---|-------------------|
| Apparent | Non | | |
| Montage encastré | Oui | Avec protection contre la poussière | Oui |
| Encastrément de canal | Non | Classe de protection (IP) | IP21 |
| Citerne au sol/montage en sous-sol | Non | Codage mécanique | Non |
| Type de fixation | à clipser | Code couleur | Oui |
| Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | | Largeur d'appareil | 22 mm |
| Type de connecteur | RJ45 8(8) | Hauteur d'appareil | 44 mm |
| Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 | Profondeur d'appareil | 37 mm |
| Catégorie | 6 | Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
| Couleur | aluminium | Profondeur d'encastrément | 23 mm |
| Type de raccordement | autre | Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
| Raccordement de mise à la terre séparé | Non | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 35 °C |
| Avec zone de texte | Oui | Température de stockage | -5 - 35 °C |
| Décharge séparée de câble de traction | Non | Sans halogène | Oui |
| Direction de sortie | droit | Traitement antimicrobien | Non |
| | | Mode de pose | apparent/encastré |