

Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06

REF. 0 416 45

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

- Bouton-poussoir avec porte-étiquette IP30-IK05 - Classe II
- Lumineux U maximum 230V
- Fixation à vis en saillie
- Lampe néon référence 089821 non fournie
- Dimensions : 70x35x24mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	rectangulaire	Hauteur	35 mm
Avec badge	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK06
Avec éclairage	Non	Classe de protection (IP)	IP30
Matériau	plastique	Type de tension	AC
Type de montage	saillie	Tension d'alimentation	230 - 230 V
Couleur	autre	Sans halogène	Oui
Sans fil	Non	Type de borne	borne à vis
Longueur	70 mm	Capacité des bornes	1.5 - 1.5 mm ²
Largeur	23 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui
		Entre axe de fixation horizontale	42 - 42 mm