



Quadruple prise de courant Surface Mosaic Link inclinée à 45° précâblée 8 modules - blanc



MOSAIC | REF. 0 994 23

Niveau   

Finition Blanc

VUE D'ENSEMBLE

Les prises de courant précâblées vous permettent dans le cas d'une rénovation ou d'une installation neuve de brancher plusieurs appareils au même endroit : en partant des mêmes fils, les possibilités de branchement sont multipliées

- ✓ Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablage suffit
- ✓ Association facile avec d'autres prises avec l'accessoire de raccordement Mosaic Link
- ✓ Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- ✓ Bornes à levier pour décâbler facilement et pour câbler avec du fil souple
- ✓ Montage dans boîte à encastrer profondeur 50 mm conseillé
- ✓ A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	16 A
Tension	250 V
Nombre de modules	8 modules
Dimensions	45 x 180 mm
Type de connexion	Bornes à connexion latérale automatiques
Caractéristiques produit	Quadruple prise de courant 2P+T surface, modulaires associables, pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs de bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50 mm recommandée. Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L
IP	41
IK	07