



Hublot avec grille noir standard haute puissance HP à variation DALI et LED 2400lm

REF. 450 132

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Variation DALI

- Permettent d'adapter le niveau de luminosité du luminaire à son environnement à l'aide d'une commande DALI

LED 2400 lm - avec grille

- Consommation totale : 38 W
- Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
- Standard
- Anthracite

Caractéristiques Générales

Hublots haute puissance HP - LED (flux lumineux restitué) et fluo (flux brut)

- Hublots pour les environnements sévères nécessitant puissance d'éclairage et haute résistance mécanique
- Classe I
- Hublots standards : aluminium-polycarbonate IP 65 / IK 09
- Hublots antivandales : aluminium-polycarbonate IP 65 / IK 10
- Température couleur : 4000 K