

Bornier de répartition nu sur support - 4 connexions 1,5mm² à 16mm² - longueur 75mm

REF. 0 048 22

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de répartition universel sur support - Longueur 75mm
- Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
- Intensité :
 - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
 - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
- Fixation sur :
 - sur rail symétrique ou asymétrique
 - sur support universel référence 004811
 - sur barreau plat 12x2
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Les + utilisation

Livré avec repère Duplix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles 1

Type de raccordement visser

Type de montage rail DIN

Protégé contre les contacts Non

Hauteur 10.5 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 6.5 mm