

Bornier de répartition nu sur support - 4 connexions 1,5mm² à 16mm² - longueur 75mm

REF. 0 048 22

LEGRAND



9,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de répartition universel sur support - Longueur 75mm
- Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
- Intensité :
 - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
 - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
- Fixation sur :
 - sur rail symétrique ou asymétrique
 - sur support universel référence 004811
 - sur barreau plat 12x2
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Les + utilisation

Livré avec repère Duplix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	1
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Non
Hauteur	10.5 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	6.5 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.