

Boîte pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches 190x190x80mm

REF. 0 893 81

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte pour combles et hourdis, faux plafond ou plancher technique

- Boîte Batibox grande capacité pour combles et hourdis
- Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)
- Equipée d'entrées anti-retour défonçables :
 - Tube Ø16mm x 12 (3 par face)
 - Tube Ø20mm x 20 (5 par face)
 - Tube Ø25mm x 4 (1 par face)
 - Tube Ø32mm x 4 (1 par face)
 - Câble Ø12mm x 28 (7 par face)
- Dimensions : 190x190x80mm
- Autoextinguibilité 850°/5 secondes

Les + installation

Utilisation également en faux plafond et plancher technique

Les + utilisation

Repérage facile des circuits pour des interventions rapides et sûres

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------|-------------------|---|------------|
| Type de montage | autre | Traitement de surface | non traité |
| Forme | carré | Couleur | jaune |
| Type de construction | boîte de jonction | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Modèle | autre | Couvercle transparent | Non |
| Garnissage | autre | Fixation du couvercle | encliqueté |
| Longueur | 190 mm | Plombable | Non |
| Largeur | 190 mm | Maintien de fonction | sans |
| Profondeur intérieure | 80 mm | Avec blindage | Non |
| Avec vis | Non | Coupe-vent | Non |
| Pour diamètre du tube | autre | Borne, position fixe | Non |
| Pour diamètre de câble | 12-32 mm | Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Verrouillage de tube | Non | Tubulure | sans |
| Entrée de l'arrière | Non | Avec languettes à clou | Oui |
| Nombre d'entrées | 68 | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Matériau | plastique | Température d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
| Sans halogène | Oui | Température de stockage | -5-60 °C |