



Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W

REF. 0 670 51

CÉLIANE

LEGRAND

156,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Interrupteur temporisé Céliane sans neutre 2 fils
- Permet la commande de l'éclairage :
 - 1000W en halogène 230V~ et incandescence
 - 400VA en fluo halogène TBT
- Peut commander un moteur (par exemple : VMC) 250VA
- Temporisation de 25 secondes à 15 minutes
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Mécanisme seul	Courant nominal assigné	8 A
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Modèle	Électronique	Compatible avec Google Assistant	Non
Réglage de l'heure	0.41-15 min	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de montage	Encastré	Possible support IFTTT	Non
Matériau	Plastique	Largeur hors tout	45 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Hauteur hors tout	45 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur/longueur hors tout	38.7 mm
Traitement de surface	Non traité	Profondeur d'encastrement	32.7 mm
Finition de la surface	Brillant	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Couleur	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température de stockage	-10-60 °C
Transparent	Non	Type de borne	Borne à vis
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Tension nominale	250 V	EAN/Gencode	4010957670511

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.