

## Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07

REF. 0 380 57

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Gestionnaire permettant de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours

- Gestionnaire local d'issue de secours - GLIS IP40 - IK07
- Boîtier vert RAL6016 - Dimensions : 90mm x 90mm x 57mm - Alimentation 24V -27V - 48V=
- Equipé d'une sortie ligne DAS protégée et surveillée 3A pouvant supporter un courant de 0,9A sous 24V=/48V=, et d'un contact auxiliaire de pouvoir de coupure 1A/30V= configurable NO/NF activé sur déclenchement direct ou défaut de position du DAS
- Signalisation sonore par buzzer (50dB minimum à 1m)
- Signalisation :- d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état et signal sonore continu- de l'état de la ventouse électromagnétique par voyant- d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu

#### Les + installation

Fixation saillie uniquement

#### Les + utilisation

Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours dans divers cas d'exploitation :- par appui direct sur la membrane- sur commande d'un équipement d'alarme incendie- sur commande d'un dispositif de contrôle d'accès

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1
Nombre de contacts à poussoir	1
Adapté à un arrêt d'urgence	Oui
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	24-48 V
Couleur de la partie supérieure du boîtier	Autre
Matériau du boîtier	Plastique
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Classe de protection (IP)	IP40
EAN/Gencode	3245060380571

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 380 38	Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM	59,25

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.