



Platine de rue Linea 3000 vidéo avec contrôle d'accès modulable

REF. BT343091

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linea 3000, platine de rue pour 1 ou 2 logements

- Platine de rue Linea 3000 audio-vidéo saillie en Zamak BUS 2 fils
- Avec contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges 125KHz dont le badge maître
- Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A
- Configurable pour 1 ou 2 logements

Les + installation

En option : accessoires visière anti-pluie référence BT343051, montage en encastré avec accessoires référence BT343061 et sa boîte d'encastrement référence 350020

Les + utilisation

Caméra grand angle avec LED à vision de nuit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de boutons de sonnette	2	Sans halogène	Oui
Matériau des boutons de sonnette	plastique	Nature du câble pour connexion	Souple
Matériau de la façade	aluminium	Section de câble	1-2.5 mm ²
Hauteur de la plaque frontale	190 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Largeur de la plaque frontale	100 mm	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Profondeur d'encastrement	26.65 mm	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Type de montage	saillie	Mode de commande	Filaire
Technique d'installation	système bus	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Couleur	argent	Fonction mains-libres	Oui
Classe de protection (IP)	IP54	Réglage du volume sonore	Oui
Résistance aux chocs	IK10	Adressable	Non
Profondeur d'encastrement	26.65 mm	Type de caméra	Fixe
Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C	Angle de vue de la caméra	110 °
Température de stockage	-40-100 °C	Type de grade de communication	Autre
Type de tension	DC	Objet connecté	Oui
Tension d'alimentation	18-27 V	Moyen de pilotage	Autre
Courant d'alimentation	0.04-1 A	Pilotable à la voix	Non
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz	Programmable	Oui
Niveau sonore	80 dB	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Consommation en veille	40 mA	Connectable par box Internet	Non