



Coffret de chantier de distribution P17 IP66 IK10 100A à équiper - peut recevoir 9 prises - avec 2 rail DIN 17 modules

REF. 0 589 78

1 523,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	306.842 dm ³
Poids	40000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffret de distribution à équiper

- Coffret transportable pour l'alimentation des coffrets d'étages et de différents équipements de chantier
- Enveloppe IP 66 - IK 10. Matière : tôle peinte protégée. Température d'utilisation : -25° C à +40° C
- Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IP XXB et un accès limité
- Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules
- Fixation murale avec pattes de fixation réf. 0 364 01/04 ou sur châssis réf. 0 577 44
- Mise à la terre du coffret avec sortie de terre extérieure par vis inox traversante M8
- Fermeture de la porte par verrou double barre
- Possibilité d'équiper le coffret avec :
 - blocs de sécurité réf. 0 625 26 et/ou 0 626 26 (idéal pour espaces avec peu de luminosité, exemple cage d'escalier, parking...)
 - barillet à clé réf. 0 368 22/23/24/25/26/27 ou réf. 0 365 45
- Dimensions (H x l x P) : 800 x 600 x 300 mm
- 100 A - 400 V~
- Coffret équipé de :
 - 2 rails DIN recevant jusqu'à 17 modules 17,5 mm
 - 18 obturateurs modulaires réf. 0 016 65
- Possibilité de rajouter un rail DIN pour 17 modules 17,5 mm
- Possibilité de fixer sur plaque pleine (non fournie) un transformateur d'équipement jusqu'à 450 VA pour alimentation des socles TBT
- Avec 9 emplacements latéraux pour :
 - prises BT à entraxes unifiés Hypra IEC 16-32 A
 - prises à brochage domestique réf. 0 539 03/11 à associer avec plaque d'adaptation réf. 0 521 18
 - prises TBT Hypra IEC 16-32 A à associer avec plaque d'adaptation réf. 0 521 19
 - plaques d'obturation réf. 0 521 24
- Avec 4 emplacements sur porte pour auxiliaires Osmoz Ø22

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

- Livré avec blocs de jonction Viking 3 vert/jaune
- Alimentation possible par blocs de jonction Viking 3 (rail de fixation fourni)
- Perçage Ø40 mm pour montage PE M40

Caractéristiques Générales

Coffrets de chantier P 17 - coffrets de distribution

- Conformes à la norme IEC 61439-4, au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'OPPBT (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel