

**Fiche mobile droite P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T**

REF. 5 554 34

P17

LEGRAND

**23,88 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Caractéristiques produit****Fiches mobiles droites****Bleu 200/250 V~**

- 2P+T
- 32A

**Caractéristiques Générales****P 17 - BT 16 et 32 A - IP 66/67 - prises, fiches et prises mobiles**

- IK 09
- Matière : plastique

**Information sur la gamme**

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boîtes d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-perçés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.