

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner

REF. 0 237 26



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.527 dm ³
Poids	83 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coup de poing à accrochage

Pousser - tourner IP 69

- Rouge - Ø40 (0 238 85 + 0 229 76)
- Arrêt d'urgence conforme ISO 13850 - NF + NO

Caractéristiques Générales

Osmoz complets : appareils non-lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

- Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conformés à la norme IEC 60947-5-1