



Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc

REF. 0 756 11

MOSAIC

LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Livré avec une vis et une pièce de fermeture
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|
| Modèle | Symétrique | Numéro RAL | 9003 |
| Adapté à | Gauche/droite | Feuille de protection | Non |
| Doublage de coupe | Oui | Classe de protection (IP) | IP40 |
| Type de fixation | À visser | Température d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
| Matériau | Plastique | Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Qualité du matériau | Autre | Largeur | 53 mm |
| Sans halogène | Oui | Hauteur | 86 mm |
| Traitement antimicrobien | Non | Profondeur | 50 mm |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Température de stockage | -25-60 °C |
| Couleur | Blanc | EAN/Gencode | 3245060756116 |