



## Prise HDMI Type-A préconnectorisée version 2.0 - Anthracite - 2 modules

REF. L4284

LIVING LIGHT

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une prise audio vidéo à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Prise HDMI préconnectorisée Livinglight Type-A version 2.0 - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 2 modules
- Finition Anthracite

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

### Les + installation

Equipée de connecteurs femelles et de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles

### Les + utilisation

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques haute définition HD et HDU entre une source (lecteur DVD ou Blu-Ray, console de jeu, ordinateur...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>		<b>Type de fixation</b>	à clipser
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2
<b>Utilisation</b>	HDMI	<b>Avec jacks/coupleurs</b>	Oui
<b>Bague de support</b>	Non	<b>Adapté au nombre de jacks/coupleurs</b>	1
<b>Avec protection contre la poussière</b>	Non	<b>Serre câble</b>	Non
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Jacks blindés</b>	Non
<b>Direction de sortie</b>	droit	<b>Boîtier blindé</b>	Non
<b>Champ d'inscription</b>	sans champ d'inscription	<b>Domino</b>	Non
<b>Avec impression</b>	Oui	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP21
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Largeur d'appareil</b>	45 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Hauteur d'appareil</b>	45 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Profondeur d'appareil</b>	25.7 mm
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Profondeur d'encastrement</b>	14 mm
<b>Finition de la surface</b>	mat	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Couleur</b>	gris	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Transparent</b>	Non		