



Pack de démarrage dooxie with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque

REF. 600670A

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND

135,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

dooxie with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler l'installation et les consommations via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise Control :
 - Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
 - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
 - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
 - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
 - WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
- La commande générale départ/arrivée sans fils est fournie avec une pile d'une durée de vie de 8 ans - Cette pile est changeable - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
- Blanc

Avantages

- L'installation des produits dooxie with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Elle ne nécessite aucun fils de courant additionnel et s'installent dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)
- Commandez simplement votre maison avec les produits Céliane with Netatmo par la voix (via apple Siri et Google Home) - En disant simplement "Je m'en vais" ou "Bonne nuit" à votre smartphone, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les produits électroménagers, sélectionnés et fermer tous les volets roulants
- Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie with Netatmo

Les + installation

La prise Control dooxie with Netatmo s'installe facilement à la place d'une prise standard existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) . Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d'usages

- A équiper d'une plaque de finition dooxie
- Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise

Information sur la gamme

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX	Non	Type de charge	Non applicable
Système de bus KNX-radio	Non	Sans halogène	Oui
Système de bus radio	Oui	Type de connexion	Borne automatique
Système de bus LON	Non	Capacité des bornes	0.75-2.5 mm ²
Système de bus Powernet	Non	Type de connexion	Cable
Autres systèmes de bus	Zigbee	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Radio bidirectionnelle	Oui	Equipé de prise(s) USB	Non
Modèle	Interface multiple	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Mode de pose	Encastré	Adressable	Non
Nombre d'appareils max. par canal	100	Code CEI (Pack1)	CR2032
Protection contre le démontage	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Avec affichage LED	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Possibilité de mise à jour	Oui	Nombre de Pack 1	1
Tension de fonctionnement	110-230 V	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Type de tension	AC	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Protocole	TCP/IP	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Dépendant du fournisseur	Non	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Visualisation	Oui	Objet connecté	Oui
Serveur Web	Non		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réseau Wifi
Interface radio	Oui	Mode de commande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zigbee
Interface IR	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Classe de protection (IP)	IP41	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Largeur	71 mm	Pilotable à la voix	Oui
Hauteur	51.5 mm	Programmable	Oui
Profondeur	145 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Connectable par box Internet	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple Siri
Température de stockage	0-45 °C	Assistants vocaux compatibles	
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui	Nom de l'application	Home + Control
		Fonction d'usage du produit	Interface produits connectés
		Consommation en veille	0.1
		EAN/Gencode	3414972322683

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.