



## Disjoncteur ouvert fixe DMX<sup>3</sup>2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 3P - 2000A

REF. 0 286 65

LEGRAND

14 240,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DMX<sup>3</sup>, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements

- Disjoncteur ouvert DMX<sup>3</sup>2500 version fixe
- Livré avec :
  - 1 contact défaut NO/NF
  - 4 contacts auxiliaires NO/NF
  - 1 joint de porte
  - prises arrière pour raccordement à l'horizontale
- Pouvoir de coupure Icu 100kA
- Taille 2 - 3P - 2000A
- Conforme à la norme NF IEC 60947-2

### Les + installation

Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation

### Les + utilisation

Permet la protection et le contrôle en tête des installations basse tension

### Information sur la gamme




Les disjoncteurs ouverts DMX<sup>3</sup> permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX<sup>3</sup>-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX<sup>3</sup> pour un assemblage usine. Le DMX<sup>3</sup> 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX<sup>3</sup> peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                |   |                 |
|---|----------------|---|-----------------|
| Courant permanent nominal Iu  | 2000 A         |   |                 |
| Tension assignée  | 230 - 690 V    | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture          | 4               |
| Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz                 | 100 kA         | Nombre de contacts auxiliaires à deux directions    | 4               |
| Réglage de courant du déclencheur de surcharge  | 800 - 2000 A   | Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui             |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée                | 1200 - 20000 A | Avec déclencheur à sous-tension intégré             | Oui             |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé                            | 4000 - 85000 A | Nombre de pôles                                     | 3               |
| Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles                           | Oui            | Position du raccordement de circuit principal       | arrière         |
| Type de construction de l'appareil technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |                | Finition de l'élément d'actionnement                | bouton-poussoir |
| Adapté à un montage de profilés chapeaux  | Non            | Appareil complet avec unité de protection           | Oui             |
| Montage de profilés chapeaux en option  | Non            | Commande motorisée intégrée                         | Oui             |
|   |                | Commande motorisée en option                        | Oui             |
|   |                | Classe de protection (IP)                           | IP30            |

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref.   | Désignation.                                 | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| 029050 | Bornier fixe d'obstruction                   | 29,65                 | 1                |
| 029031 | Kit de connexion de terre pour fixe          | 49,81                 | 1                |
| 029012 | Support pour bornier auxiliaire              | 72,49                 | 1                |
| 029020 | Sélecteur pour test diélectrique             | 175,90                | 1                |
| 029046 | Chambre de coupure d'arc - Taille 2-Taille 3 | 204,70                | 1                |
| 029052 | Bornier auxiliaire fixe pour raccordement    | 230,10                | 1                |
| 029030 | Pince de connexion Taille 2                  | 239,00                | 1                |
| 029025 | Tiroir amovible 3P Taille 2                  | 255,70                | 1                |
| 029035 | Volets d'isolement Taille 2 3P               | 257,90                | 1                |
| 029014 | Face avant pour disjoncteur                  | 275,60                | 1                |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

|        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| 029003 | Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 2 | 330,90 | 1 |
| 029008 | Poignée chargement ressort                                       | 355,40 | 1 |
| 029017 | Face avant secondaire 3P Taille 2                                | 385,10 | 1 |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*