

Commande rotative déportée sur porte d'urgence IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250

REF. 0 266 87

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Commandes rotatives

Déportées sur porte IP 55

Ensemble comprenant :

tringlerie

support d'axe

gabarit de perçage autocollant

accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP 55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé

Pour appareil commande frontale et latérale d'urgence

A commander avec réf. 0 266 89 ou 0 266 90

Caractéristiques Générales

DPX™ -IS 250 - interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage

Livrés avec cache-vis

Conformes à la norme NF IEC 60947-3

Catégorie d'emploi AC 23 A

Reçoivent les auxiliaires électriques

Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de pré coupure selon la position de montage

Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I