

## Commande rotative déportée sur porte d'urgence IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250

REF. 0 266 87

203,40€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.604 dm <sup>3</sup>
Poids	575 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Commandes rotatives

#### Déportées sur porte IP 55

- Ensemble comprenant :
- tringlerie
- support d'axe
- gabarit de perçage autocollant
- accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP 55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé
- Pour appareil commande frontale et latérale d'urgence
- A commander avec réf. 0 266 89 ou 0 266 90

#### Caractéristiques Générales

#### DPX™ -IS 250 - interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A

- Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
- Fonction cadénassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage
- Livrés avec cache-vis
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
- Catégorie d'emploi AC 23 A
- Reçoivent les auxiliaires électriques
- Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de pré coupure selon la position de montage
- Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL<sup>3</sup>