



Disjoncteur électronique Sg DPX³630 pouvoir de coupure 50kA 400V~ - 3P - 250A

REF. 4 221 46

3 236,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	10 dm ³
Poids	5488 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs électroniques Sg

- Réglage I_r, I_{sd}, I_g, t_r, t_{sd}, t_g
- Voyants de fonctionnement
- Prise de test
- Sélectivité dynamique et logique

Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V~)

- 3P
- I_n : 250 A

Caractéristiques Générales

DPX³ 630 - disjoncteurs de puissance magnétothermiques et électroniques de 250 à 630 A

- Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
- Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³
- S'équipent avec les auxiliaires
- S'associent aux blocs différentiels ou au relais différentiel
- Livrés avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres et cloisons de séparation
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2
- Réglages plombables