



Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles - 9A bornes à vis - avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - 24V~

REF. 4 160 80

CTX³

LEGRAND

69,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles
- 9A (AC3) - 25A (AC1)
- Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse
- - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 4kW - Tension de commande : 24V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 1NO+1NF
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé d'un relais thermique RTX3, de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX3

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz	20.4-26.4 V	Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V	4 kW
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz	20.4-26.4 V	Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V	6 A
Type de tension d'actionnement	AC	Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V	2.2 kW
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux	3	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	1
Type de raccordement du circuit principal	Serre-câble	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	1
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V	25 A	Adapté à un montage sur rail	Oui
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V	9 A	EAN/Gencode	3414970399441

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.