

**Cordon de repiquage neutre pour appareils bornes à vis - section  
10mm<sup>2</sup> - longueur 270mm**

REF. 4 049 07

RÉPARTITION HX<sup>2</sup> /  
VX<sup>3</sup>

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

**Accessoire de raccordement pour répartition optimisée**

- Cordon de repiquage Neutre pour bornes à vis
- Section 10mm<sup>2</sup>
- Longueur 270mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Raccordement 1</b>	prise SCHUKO, coudée	<b>Résistance aux températures</b>	70 - 70 °C
<b>Raccordement 2</b>	coupleur coudé CEE	<b>Tension nominale</b>	230 - 230 V
<b>Système de connecteur orienté système</b>	Oui	<b>Couleur de la gaine</b>	bleu
<b>Nombre de conducteurs</b>	1	<b>Conduit spiralé</b>	Non
<b>Section nominale du conducteur</b>	10 mm <sup>2</sup>	<b>Avec conducteur de protection</b>	Non
<b>Longueur</b>	270 m	<b>Résistant à l'huile selon EN 60811-404</b>	Non
<b>Matériau de la gaine</b>	PVC	<b>Avec interrupteur pour câble souple</b>	Non
		<b>Diamètre externe approx.</b>	6 mm