



Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT344672

CLASSE 100

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

- Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 évolué écran couleur 5pouces - Blanc
- Avec :
 - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
 - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
 - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- Dimensions :
 - Hauteur : 165mm
 - Largeur : 164mm
 - Profondeur : 20,5mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation en saillie sur BUS 2 fils

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d'usages

- Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692
- Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|
| Avec vidéo | Oui | Courant d'alimentation | 0.010 - 0.25 A |
| Technique d'installation | système bus | Niveau sonore | 82 dB |
| Type de montage | saillie | Consommation en veille | 10 mA |
| Matériau | plastique | Traitement antimicrobien | Non |
| Système d'image | PAL | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Propriété du système d'image | couleur | Section de câble | 0.1 - 2.5 mm ² |
| Avec fonction mémoire | Non | Equipé d'un porte étiquette | Non |
| Protégé contre les écoutes | Oui | Equipé de prise(s) USB | Oui |
| Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui | Equipé de visière de protection antipluie | Non |
| Fonctions de commutation | Oui | Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
| Mains libres | Oui | Entre axe de fixation verticale | 1600 - 1650 mm |
| Lampes de fonction | Non | Mode de commande | Filaire |
| Peut être connecté à un smartphone | Non | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Ouvre-porte automatique | Oui | Ajout de postes additionnels | Oui |
| Couleur | blanc | Nombre maximum d'écrans additionnels | 63 |
| Finition de l'interface | autre | Adressable | Oui |
| Arrêt automatique d'appel | Oui | Portier avec Application mobile | Non |
| Communication interne | Oui | Nombre de sonneries | 16 |
| Distinction d'appel | Oui | Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
| Appareil supplémentaire empilable | Oui | Résolution de l'écran | Autre |
| Réglage du volume sonore | Oui | Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
| Avec écran tactile | Non | Réglage du contraste de l'écran | Oui |
| Largeur | 164 mm | Type de caméra | Non applicable |
| Hauteur | 165 mm | Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
| Profondeur | 20.5 mm | Code CEI (Pack1) | non applicable |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non | Pile ou Accumulateur (Pack1) | non applicable |
| Compatible avec Google Assistant | Non | Composition de l'élément (Pack1) | non applicable |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non | Objet connecté | Non |
| Possible support IFTTT | Non | Type de communication | SCS |
| Résistance aux chocs (IK) | Non applicable | Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
| Classe de protection (IP) | IP30 | Moyen de pilotage | Configurateur |
| Température d'utilisation /d'installation | 5 - 40 °C | Pilotable à la voix | Non |
| Température de stockage | -10 - 70 °C | Programmable | Oui |
| Type de tension | DC | Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
| Tension d'alimentation | 18 - 27 V | Connectable par box Internet | Non |