



Coffret modulaire encastré 4 rangées 48+8 modules - avec porte isolante galbée transparente

REF. 0 015 24

408,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	35.435 dm ³
Poids	4700 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets encastrés

- Pour cloisons creuses ou maçonnerie
- 12 modules par rangée (+ 2 découpables)
- Equipés de portes réversibles avec poignées pouvant recevoir une serrure à clé réf. 0 014 91
- Livrés avec bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection, pattes de fixation pour cloisons sèches et obturateurs séparables par module et demi-module
- Entraxe entre rails 125 mm

A portes isolantes galbées transparentes

- Nombre de rangées : 4
- Nombre de modules : 48 + 8
- Dimensions d'encastrement hauteur : 680 mm

Caractéristiques Générales

Coffrets modulaires encastrés

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Classe II - IP 40 - IK 07
- Conformés à la norme NF C 61-910
- Conformés à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3