

Interrupteur ou va-et-vient Mosaic 10A blanc complet avec plaque et fixation à vis

REF. 0 992 00

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Capacité des bornes : 2x2,5mm²
- Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à vis
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Bascule/bouton
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis
Avec cadre/support de montage	Oui
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui

Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Fonction d'éclairage	Autre
Type d'éclairage	Autre
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Autre
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	82 mm
Profondeur d'appareil	36.5 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
EAN/Gencode	3414971679290

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

