

## Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010

REF. 0 391 42

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tableautin, cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée, avec une haute résistance aux températures

- Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
- Dimensions :- largeur : 250mm- longueur : 300mm- épaisseur : 70mm
- Tenue en température : 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
- Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Possibilité de montage en saillie	Non
		Finition CEM	Non
Type de montage	Saillie	Couleur	Blanc
Type de couvercle	Couvercle	Numéro RAL	9003
Finition du couvercle	Fermé	Classe de protection (IP)	IP20
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Avec serrure	Non
Matériau du boîtier	Plastique	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Hauteur	250 mm	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Largeur	300 mm	Température de stockage	-20-70 °C
Profondeur	70 mm	Sans halogène	Non
Profondeur intérieure	70 mm	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Rail DIN	Non	EAN/Gencode	3245060391423
Avec plaque de montage	Non		