



Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc

REF. 0 412 43

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon

- Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
- Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé-
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions :- longueur : 92mm- profondeur : 56mm- hauteur : 42mm
- Niveau sonore : 80dB à 1m

Recommandations / restrictions d'usages

Fonctionne avec bouton-poussoir référence 041645, référence 041646 et référence 041647, sans lampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier	Autre	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Matériau du boîtier	Plastique	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Volume	79 dB	Sans halogène	Oui
Tension nominale	230-230 V	Traitement antimicrobien	Non
Classe de protection (IP)	IP20	Type de borne	Borne à vis
Type de courant	AC	Capacité des bornes	1.5-1.5 mm ²
Batterie incorporée	Non	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de montage	Saillie	Equipé d'un porte étiquette	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Sans fil	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Largeur hors tout	85 mm	Nombre de sonneries	1
Hauteur hors tout	133 mm	Objet connecté	Non
Profondeur/longueur hors tout	45 mm	Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Résistance aux chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3245060412432