



Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - rouge - 1 module

REF. 4 129 27

CX³

LEGRAND

24,14 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, voyant à LED pour indication de l'état d'un circuit, d'un produit associé ou d'une phase

- Voyant LED simple 110V~ à 400V~
- Voyant rouge - 1 module
- Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
- Consommation LED :
 - 0,17W en 230V~
 - 0,11W en 24V~
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
		Température de stockage	-40 - 70 °C
Couleur de la calotte	rouge	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Source lumineuse	LED	Durée de vie estimée de l'ampoule	100000 h
Culot de lampe	autre	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Puissance de la lampe max.	0.5 W	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Tension assignée	400 V	Couleur	gris
Type de tension	AC	Numéro RAL	7035
Largeur dans les unités de partition	1	Sans halogène	Oui
Profondeur d'encastrement	44 mm	Type de borne	borne à vis
Classe de protection (IP)	IP40	Capacité des bornes	0.75 - 4 mm ²
Largeur hors tout	17.8 mm	Type de connexion	Cable
Hauteur hors tout	93.4 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Profondeur/longueur hors tout	67.3 mm	Mode de pose	rail DIN
Résistance aux chocs (IK)	IK04		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.