



Poussoir 6A Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 06

ASL

LEGRAND

15,76 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poussoirs 6 A

- Poussoir
- Contact à fermeture (NO)

Caractéristiques générales

Appareillage saillie - complet

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~

Livrés bornes ouvertes

Finition blanc RAL 9003

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme complet avec cadre	Finition de la surface	brillant
Modèle	bouton-poussoir unique	Couleur	blanc
Type de commande	bascule/rocker	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Transparent	Non
Version sans contact	Non	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Impression	sans
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Adapté à la classe de protection (IP)	IP31
Nombre de pôles	1	Résistance aux chocs	IK04
Tension nominale	250 V	Largeur d'appareil	72 mm
Courant nominal assigné	6 A	Hauteur d'appareil	72 mm
Avec éclairage	Non	Profondeur d'appareil	31 mm
Avec lampe de signalisation	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Contact de report	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de raccordement	borne à vis	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de montage	saillie	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de fixation	fixation à vis	Possible support IFTTT	Non
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Température de stockage	-5 - 40 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Traitement antibactérien	Non	Fréquence d'alimentation	-50 - 60 Hz
Traitement de surface	non traité	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
		Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.