

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches pour Mosaic 3 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 49

BATIBOX

LEGRAND



12,87 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

- Boîte Batibox multipostes 3 modules profondeur 40mm
- Ø de perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis Mosaic
- Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique - Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues ou pour séparation des courants

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Mur creux	Sans halogène	Oui
Forme	Ovale	Traitement de surface	Non traité
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Couleur	Jaune
Modèle	Autre	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	Sans	Finition du couvercle	Sans
Diamètre	67 mm	Fixation du couvercle	Autre
Longueur	111 mm	Plombable	Non
Largeur	71 mm	Maintien de fonction	Sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	3	Coupe-vent	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Borne, position fixe	Non
Avec vis	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Tubulure	Sans
Pour diamètre de câble	16-25 mm	Avec languettes à clou	Non
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Nombre d'entrées	6	Température de stockage	-5-60 °C
Matériau	Plastique	EAN/Gencode	3245060800499

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.