



BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Connecté pour bâtiments d'habitation

REF. 0 625 50 LEGRAND

162,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation permettant l'évacuation des bâtiments d'habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- BAEH à LEDs saillie 8 lumens 5 heures (consommation 0,5W) SATI Connecté
- Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz IP43 IK07 Classe II Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
- Peut être équipé d'une étiquette de signalisation repositionnable référence 061210 et d'une plaque de signalisation verticale pour éclairage par la tranche réf. 0 626 75

Les + installation

Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques - S'installe directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998 - Encastrable avec accessoire référence 062694

Recommandations / restrictions d'usages

La fonction SATI Connecté nécessite l'utilisation d'une télécommande modulaire référence 062520 ou référence 062521 permettant le diagnostic à distance

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

		Largeur d'encastrement	160 mm
		Hauteur/profondeur	200
		d'encastrement	55 mm
		Longueur d'encastrement	275 mm
		Nombre de pôles	4
Mode de pose	En saillie et encastré	Section de conducteur	2.5 mm²
Type de pictogramme	Autre	Type de connexion	Raccordement à vis
Pictogramme inclus	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Système de contrôle	Auto-test automatique	Temperature de stockage	-10-50 °C
Convient pour la mise en veille	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Avec interrupteur à distance	Non	Consommation en veille	3 mA
Télécommande fournie	Non	Durée de vie estimée de	
Alimentation de secours		l'ampoule	90000 h
Autonome (batterie individuelle)		Neutre obligatoire	Non
Type de batterie	NiMh	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable	Sans halogène	Oui
Source lumineuse fournie	Oui	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Douille	Autre	Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Nombre de têtes de luminaire	1	Equipé d'un signal lumineux	
Matériau du boîtier/corps	Plastique	complémentaire	Oui
Numéro RAL du boîtier	9003	Maintien du cable	Non applicable
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Matériau de la verrine	Plastique transparent	Mode de commande	Filaire
Type de tension	AC	Conforme à la Réglementation	
Tension nominale (Un)	207-253 V	pile ou batterie	Oui
Courant nominal	2.8-3.5 mA	Adressable	Non
Appareillage	Driver LED courant constant	Code CEI (Pack1)	LR6
Elément de distribution de lumière	Diffusour	, ,	Accumulateur (rechargeable)
Classe de protection (IP)	IP43	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Nombre de Pack 1	1
Classe de protection	II	Nombre d'éléments Unitaires	
Luminaire avec protection contre		(Pack1)	1
l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Puissance du système	0.5 W	Localisation Pack1	
Flux lumineux utile	8 lm	Le produit intègre une batterie	
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Température de couleur	5600-5700 K	Objet connecté	Oui
Temps d'opération nominal	5-5 h	Moyen de pilotage	Configurateur
Largeur	125 mm	Programmable	Oui
Hauteur/profondeur	45 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Longueur	225 mm	EAN/Gencode	3414971404830

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.



PIÈCES DÉTACHÉES

	Commande réservée aux professionnels		
	Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande		
	À com	mander à votre distributeur en matériel électrique	
Ref.		Désignation.	
0 610	33	Batterie Ni-Cd pour maintenance BAEH SATI évolutif	
0 610	08 (Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté	
0.610	90	Batterie Ni-Cd nour maintenance blocs d'évacuation et BAFH IP43 FCO 1	

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

^{*} Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.