



Plaque Céliane Poudré 1 poste - finition Schiste

REF. 0 667 31

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Schiste

6,27 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane™ - plaques

- 1 poste
 - A associer avec un support universel réf. 0 802 51
- Poudré
- Schiste

Caractéristiques générales

Céliane™

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'unités | 1 | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Sens de montage | horizontal et vertical | Qualité du matériau | thermoplastique |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 | Température de stockage | -10 - 70 °C |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Finition de la surface | mat |
| Sans halogène | Oui | Transparent | Non |
| Adapté à une installation encastrée | Oui | Avec couvercle à charnière | Non |
| Couleur | gris | Largeur | 90 mm |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Hauteur | 82 mm |
| Matériau | plastique | Profondeur | 8.5 mm |
| Traitement de surface | laqué / peint | Résistance aux chocs | IK04 |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Température d'utilisation /d'installation | -5 - 50 °C | Traitement antimicrobien | Non |
| Type de fixation | à clipser | Avec grille de montage | Non |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.