

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur
- 40A**

REF. 0 145 40

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

14 x 51

- Avec percuteur
- Calibre : 40 a
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200