

## Ventilateur avec ouïe métal débit 30m<sup>3</sup>/h avec filtre et 160m<sup>3</sup>/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL 7032

REF. 0 365 71



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.006 dm <sup>3</sup>
Poids	1058 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Ventilateurs avec ouïe métal

- IP 32 - IK 10
- Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe

#### 30/160 m<sup>3</sup>/ h

- 30 m<sup>3</sup> installé avec filtre
- 160 m<sup>3</sup> en soufflage libre
- Livré avec une paire d'ouïes métal, une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts
- Beige RAL 7032

#### Caractéristiques Générales

#### Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs