

Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL 7032

REF. 0 365 71

179,60€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.006 dm ³
Poids	1058 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Ventilateurs avec ouïe métal

- IP 32 - IK 10
- Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe

30/160 m³/ h

- 30 m³ installé avec filtre
- 160 m³ en soufflage libre
- Livré avec une paire d'ouïes métal, une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts
- Beige RAL 7032

Caractéristiques Générales

Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs