

## Conduit IRL 4554 Extral® Ø32mm - noir

REF. 07932



### VUE D'ENSEMBLE

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Marque    | Arnould              |
| Emballage | 15 metres            |
| Volume    | 23.1 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 3533 g               |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Conduits IRL 4554 Extral

- IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- IK 10 / IP 68
- Conduit + manchon ou cintre : IP 44
- Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP 55
- Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP 65
- Conduits non propagateurs de la flamme (classement matière M1)
- Absence de corrosion
- Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
- Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garages > 100 m<sup>2</sup>, tout lieu où une protection IK 10 est nécessaire jusqu'à 1,50 m du sol, ambiances marines, installations portuaires, quais...

#### Noir

- Ø32 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Conduits IRL, IRL ZH et MRL - conduits rigides pour installation en saillie en intérieur et en extérieur

- Conformes à la norme EN 61386-21
- Longueur : 3 m