



Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane

REF. 0 676 57

CÉLIANE

LEGRAND

162,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
- A équiper d'un support et d'une plaque Céliane
- Titane - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
- Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
- Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Bornes à vis
- Alimentation 230V - Classe énergétique A

Avantages

- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

S'installe à la tête du lit

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage mural	Oui		
Adapté pour le montage suspendu	Non	Avec détecteur de mouvement	Non
Adapté à un montage au plafond	Non	Avec détecteur crépusculaire	Non
Adapté à un montage encastré	Oui	Revêtement des luminaires à isolation thermique	Non
Adapté à un montage en saillie	Non	Avec grilles d'aération	Non
Montage en ligne continue possible	Non	Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)	Non	Puissance de lampe acceptée	3.3-3.3 W
Source lumineuse	LED non interchangeable	Flux lumineux utile	110 lm
Source lumineuse fournie	Oui	Couleur de la lumière	Blanc
Douille	Autre	Température de couleur	3000-3000 K
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Largeur	45 mm
Protection de la surface du boîtier	Laqué / peint	Hauteur/profondeur	362 mm
Couleur du boîtier/corps	Titane	Longueur	45 mm
Matériau de la verrine	Plastique opalin	Diamètre externe	53 mm
Finition du paralume	Sans	Longueur d'encastrement	32 mm
Type de tension	AC	Largeur d'encastrement	45 mm
Tension nominale (Un)	230-250 V	Hauteur/profondeur d'encastrement	32 mm
Appareillage	Driver LED tension constante	Nombre de pôles	2
Appareillage fourni	Non	Section de conducteur	1.5 mm ²
Appareil de commande échangeable	Non	Type de connexion	Borne à vis
Variation 0-10V	Non	Commande via Bluetooth	Non
Variation 1-10V	Non	Compatible avec Casambi	Non
Variation DALI-2	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Variation DALI	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Variation DMX	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Variation DSI	Non	Compatible IFTTT	Non
Variation par potentiomètre (intégré)	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Variation LineSwitch	Non	Température de stockage	-25-45 °C
Variation système propriétaire constructeur	Non	Fréquence	50-60 Hz
Variation modulation de tension secteur	Non	Neutre obligatoire	Oui
Variation par coupure de fin de phase	Non	Sans halogène	Oui
Variation par coupure de début de phase	Non	Traitement antimicrobien	Non
Variation programmable	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Variation RF	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Variation Sine Wave Reduction	Non	Avec prise	Non
Variation Touch and Dim	Non	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Variation Zigbee	Non	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Variation avec bouton-poussoir	Oui	Télécommande fournie	Non
Pas de variation	Non	Maintien du câble	Non applicable
Répartition lumineuse	Symétrique	Interrupteur automatique	Non
Angle de faisceau	Faisceau diffus	Mode de commande	Filaire
		Adressable	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Emission de lumière	Direct	Objet connecté	Non
Classe de protection (IP)	IP40	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Moyen de pilotage	Non applicable
Classe de protection	Sans	Pilotable à la voix	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non	Programmable	Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5-35 °C	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Convient pour l'éclairage d'urgence	Non	Connectable par box Internet	Non
Alimentation de secours intégrée	Non	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
		EAN/Gencode	3414970447371

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.