

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Blanc Artic



REF. 48007

LOGIX

PLANET
WATTOHM

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d'onglet sur la goulotte - Blanc Artic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Angle intérieur variable
- Plastique
- Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
- Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section :
 - évite la coupe d'onglet sur la goulotte
 - respect de l'indice de protection
- Suppression possible de la partie basse des angles intérieurs pour pose en plinthe

Information sur la gamme

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Feuille de protection	Non
Largeur	105 mm	Avec connecteur de conduit	Non
Profondeur	50 mm	Perforation de montage dans le sol	Non
Forme	Symétrique	Type de montage des parties supérieures	Global
Modèle	Capot moulé	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Angle	80-120 °	Classe de protection (IP)	IP40
Matériau	Plastique	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Qualité du matériau	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Sans halogène	Oui	Hauteur	140 mm
Traitement antimicrobien	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3271780480079
Couleur	Blanc		