

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo à enficher sur 1 prise de courant - blanc



REF. BU050610

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo

- Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff (fabriqués après 2011) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control
- Permet l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios
- Produit à enficher sur 1 prise de courant existante

Caractéristiques générales

Maison connectée - commandes pour volet roulant connectées

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX	Non	Temperature de stockage	45 °C
Système de bus KNX-radio	Non	Courant d'alimentation	0.2 - 0.2 A
Système de bus radio	Oui	Type de charge commandable	Non applicable
Système de bus LON	Non	Sans halogène	Oui
Système de bus Powernet	Non	Type de borne	Non applicable
Autres systèmes de bus	Zigbee	Nombre de borniers	2
Radio bidirectionnelle	Oui	Type de connexion	Non applicable
Modèle	interface multiple	Equipé d'un porte étiquette	Non
Type de montage	saillie	Equipé de prise(s) USB	Non
Protection contre le démontage	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec affichage LED	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Possibilité de mise à jour	Oui	Adressable	Non
Tension de fonctionnement	240 - 240 V	Code CEI (Pack1)	non applicable
Type de tension	AC	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA
Protocole	TCP/IP	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Dépendant du fournisseur	Non	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Visualisation	Oui	Objet connecté	Oui
Serveur Web	Non	Type de communication	Réseau Wifi;Zigbee
Interface radio	Oui	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Interface IR	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Classe de protection (IP)	IP41	Pilotable à la voix	Oui
Largeur hors tout	82 mm	Programmable	Oui
Hauteur hors tout	82 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Profondeur/longueur hors tout	72 mm	Connectable par box Internet	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Nom de l'application	Home + Control
		Fonction d'usage du produit	Interface produits connectés