



## Accessoire de verrouillage Eurolocks pour commande directe pour DPX<sup>3</sup>1600 ou DPX<sup>3</sup>630 et DPX250

REF. 0 262 25

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX<sup>3</sup>, DPX-IS, équipement de verrouillage pour les commandes fixes

- Barillet Eurolock pour verrouillage de commande rotative directe

### Les + utilisation

Permet de verrouiller le DPX<sup>3</sup> en position ouverte et de réaliser une opération de consignation

### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débroschables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Couleur autre

Adapté à un arrêt d'urgence Oui

Avec axe Non

Adapté à un disjoncteur Oui

Adapté à un disjoncteur de puissance  
interrupteur de charge compact Oui