Déclencheur à émission de tension (ET) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=

REF. 4 062 78 | DX³ | LEGRAND

DX³, déclencheur permettant le déclenchement à distance du produit associé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Déclencheur à émission de tension (ET) DX³ - 1 module
- 110V~ à 415V~
- Se monte à gauche des appareils
- Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
- Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Assure le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à déclenchement

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage d'appareils	Universel
Fonction	Déclencheur par courant de travail
Largeur en nombre de modules	1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1
Courant de commutation assigné	6 A
Tension assignée (Ue)	415 V
Type de tension	AC/DC
Avec autotest avec fonction courant de défaut	Non
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)	4
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale	125 A
EAN/Gencode	3245064062787