



## Serrure de verrouillage à 2 clés plates pour DPX<sup>3</sup>1600 motorisé ou à commande rotative débrochable

REF. 0 265 80

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX<sup>3</sup>, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

- Bloc de verrouillage à 2 clés pour DPX<sup>3</sup>1600 débrochable avec commande rotative ou motorisée
- Livré avec une clé unique plate n° ABA90GEL6149

### Les + utilisation

Permet de verrouiller le produit (motorisé ou avec commande rotative) en position débrochée pour réaliser une opération de consignation

### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type d'accessoire

verrouillage mécanique