



Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 400V 3 phases - 3850W à 2870W

REF. 0 353 56

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Climatiseurs

Réglage possible de 25 °C à 45 °C

Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur

Température ambiante de fonctionnement : 20 °C à 50 °C

Puissance frigorifique selon EN 14 511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :

L35L35 = 0 °C

L35L50 = -15 °C

A monter verticalement

A installer sur un panneau ou une porte d'armoire

Tension/Phases : 400 V/3

L35L35 : 3 850 W

L35L50 : 2 870 W

Caractéristiques Générales

Gestion thermique des armoires - échangeurs et climatiseurs

RAL 7035

Assurent le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C

Entretien réduit sans filtre

IK 08

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980166	THERMOSTAT A AFFICHAGE ELECTRONIQUE CLIMATISEUR VERTICAL ET HORIZONTAL	425,80	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.