



Cartouche industrielle cylindrique type aM 8,5x32mm sans voyant - 6A

REF. 0 120 06

LEGRAND

1,68 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

- Cartouche industrielle cylindrique type aM
- 8mmx32mm - Sans voyant
- Calibre 6A - Tension 400V~
- Pouvoir de coupure 20000A
- Conforme aux normes :
 - EN 60269-1 et 2
 - IEC 60269-1 et 2
 - NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de fonctionnement aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)	
Largeur hors tout	8.5 mm	Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Modèle	fusible en céramique	Finition du voyant indicateur	autre
Taille	8x32 mm	Puissance de coupure	20 kA
Type de tension	AC/DC	Dissipation thermique sous courant nominal	0.83 W
Profondeur/longueur hors tout	31.5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Courant nominal assigné	6 A	Température de stockage	-40 - 70 °C
Tension assignée	400 V		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.