

**Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm**

REF. 0 319 59

COLSON

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Accessoire de câblage, pour tous types d'installation**

- Embase noire
- Protégée ultraviolets
- Noire

**Recommandations / restrictions d'usages**

Fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm

**Information sur la gamme**

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur 10.5 mm

Adapté à une largeur de collier  
jusqu'à

9 mm

Type de fixation

clouer

Diamètre trou de fixation

4 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Température d'utilisation

-25-60 °C

Couleur

noir