



Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 165x115x40mm

REF. 0 892 73

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

- Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerie
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 165x115x40mm
- Dimensions couvercle : 190x135mm

Les + installation

Livrée avec écran anti-plâtre

Les + utilisation

Avec entrées défonçables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	ouvrage en briques apparentes	Traitement de surface	non traité
Forme	rectangulaire	Couleur	rouge
Type de construction	boîte de jonction	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	autre	Couvercle transparent	Non
Garnissage	autre	Fixation du couvercle	vissé
Longueur	190 mm	Plombable	Non
Largeur	135 mm	Maintien de fonction	sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Avec vis	Non	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	autre	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	16 - 25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	sans
Entrée de l'arrière	Oui	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	12	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-5 - 60 °C