



Cadre Mosaic 2 modules pose sur plinthe DLPlus 80x20mm ou 120x20mm - blanc

REF. 0 316 64

DLPLUS

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes au format 45 le long de la plinthe DLPlus

- Cadre Mosaic - 2 modules - blanc
- Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
- Respect de l'indice de protection
- Livrés avec platine pour la séparation des courants
- A associer à une plaque et à un support Mosaic

Les + installation

Possibilité de monter le cadre en position horizontale, sur la plinthe

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Recommandations / restrictions d'usages

Livré sans plaque ni support Mosaic

A associer aux prises de courant Mosaic

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du câble pour plinthe	20 mm	Sans halogène	Oui
Profondeur du câble pour plinthe	120 mm	Traitement antibactérien	Non
Garnissage	Sans	Couleur	Blanc
Type de montage appareil d'installation	Standard	Numéro RAL	9003
Matériau	Plastique	Décoration	Sans
		EAN/Gencode	3245060316648