



Cadre Mosaic 2 modules pose sur plinthe DLPlus 80x20mm ou 120x20mm - blanc

REF. 0 316 64

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Montage d'appareillage

Cadres Mosaic

- Livrés sans plaque ni support Mosaic
- Livrés avec platine pour la séparation des courants
- Pour pose sur la plinthe
- Montage horizontal
- A associer aux prises de courant Mosaic
- 2 modules

Caractéristiques générales

Plinthes DLPlus 80 x 20 et 120 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du câble pour plinthe 20 mm

Profondeur du câble pour plinthe 120 mm

Garnissage sans

Sans halogène Oui

Type de montage appareil
d'installation standard

Couleur blanc pur

Matériau plastique

Décoration sans

Numéro RAL 9003