



DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL

REF. 0 885 25

MODUL'UP

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Modul'up complet, ensemble DCL prêt à l'emploi

- Ensemble DCL comprenant :
 - 1 boîte Modul'up référence 088500
 - 1 prise DCL référence 088520
 - 1 douille avec fiche DCL référence 060135
- Pour lampe jusqu'à 100W
- Compatible laine soufflée et roulée
- Installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard
- DCL conforme aux normes NF 61695 et EN 61695 - Boîte conforme IEC 60670

Avantages

Évolutif

DCL dissocié de l'infrastructure

Extraction sans outil

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

Les + utilisation

Permet le montage d'un DCL ou spot, conformément aux exigences de la réglementation thermique RT 2012

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Modul'up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l'air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul'up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire	Adaptateur de source lumineuse	Hauteur hors tout	115 mm
Couleur	Anthracite	Profondeur/longueur hors tout	102 mm
Nombre de conducteurs	3	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Section nominale	1.5 mm ²	Température de stockage	-10-70 °C
Largeur hors tout	60 mm	Tension d'alimentation	220-250 V
		EAN/Gencode	3414971414129