

**Conduit flexible rta polyamide LGP robotique Ø intérieur 15mm**

REF. 0 637 24

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

---

Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

- Conduit flexible RTA polyamide LGP robotique annelé
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 15mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	noir
Diamètre nominal	20 mm	Matériau de gaine	sans gaine
Diamètre externe	20 mm	Accélérateur de flammes	Non
Diamètre intérieur	16 mm	Tenue à la flexion	flexible
Matériau	polyamide 6	A fente longitudinale	Non
Résistance à la compression	320 N	Fermant à clé (en deux parties)	Non
Température d'utilisation	-25 - 105 °C	Sans halogène	Non
Classe de protection (IP)	IP68	Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui
Protection contre l'incendie selon UL 94	V2	Homologation selon UR	Non
Résistant aux UV	Oui	Homologation selon NF F 16-101	Non
Résistant à l'huile	Oui	Profondeur/longueur hors tout	50 m